



TL Mini Standaardkleuren



TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom	130 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	35 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	58

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Spanning (nom.)	29 V
Spanning (nom.)	29 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	2,5 mg

TL Mini Standaardkleuren

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	423486
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Volledige productnaam	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150061568827
Bestelcode	8711500615688


Materiaalnr. (12NC)	928000003340
Lokale code	TL4W33
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500615688
Numerator - Dozen per buitendoos	250
EAN/UPC - Case	8711500615701

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

