



# TL Mini Blacklight Blue

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Ez a TL Miniature lámpa (átmérője 16 mm) blacklight blue (sötétkék) üvegből készült, amely átengedi az UV-A sugarakat, de csak minimális látható fényt bocsát ki. Tökéletes megoldás az UV-fény visszaverő anyagok gyors ellenőrzéséhez. Főleg tesztelésre, ellenőrzésre és elemzésre használható különböző iparágakban, például a kriminológia, a filatélia és az orvostudomány területén. Ezenkívül a szórakoztatóiparban, például klubokban és színházakban is használható különleges effektusok létrehozásához.

### Figyelmeztetések és biztonság

· Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


### Termék adatok

Általános információ		Feszültség (névleges)	
Fejelés - foglalat	G5		42 V
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h	Mechanika és tokozás	
Technikai adatok		Fényforrásbúra formája	T5
Színkód	108 [08 lead free glass]	Termékadatok	
Színmegjelölés	Blacklight Blue	A termék megrendelési neve	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Működtetés és elektronika		Teljes terméknév	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Teljesítményfelvétel	6,0 W	Full EOC	871150095098727
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A	Rendelési kód	95098727
Feszültség (névleges)	42 V	Cikkszám (12NC)	928000510803
		Számláló – mennyiség csomagonként	1
		EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500950987

## TL Mini Blacklight Blue


Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500950970

### Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

### Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

