



TL Mini Standard Colours



TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Ez a TL Miniature fénycső (16 mm-es csőátmérő) kisméretű, amely lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, illetve alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátás használatát. Olyan körülmények között használható ideálisan, ahol nem áll rendelkezésre sok hely, a színmegjelenítés és a hatásfok azonban nem a legfontosabb tényező (ilyen például a figyelemfelkeltő világítás és a vészvilágítás).

Figyelmeztetések és biztonság

· Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Fényáramméri referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Technikai adatok	
Színkód	33-640
Fényáram	380 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	51 lm/W


Színvisszaadási index (CRI)	59
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	7,1 W
Fényforrás árama (névleges)	0,145 A
Feszültség (névleges)	56 V
Feszültség (névleges)	56 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]

TL Mini Standard Colours

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatékonyági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423491
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Teljes terméknév	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC


Full EOC	871150070473327
Rendelési kód	70473327
Cikkszám (12NC)	928001003318
Helyi kód	TL833
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500704733
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500718440

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

