



MASTER TL Mini 80 kleuren



MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	450 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	59 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	7,1 W
Lampstroom (nom.)	0,145 A
Spanning (nom.)	56 V
Spanning (nom.)	56 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

MASTER TL Mini 80 kleuren

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
----------	-----------------

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	2,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	423496

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX
-----------------------------	---------------------------------


Volledige productnaam	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX
Full EOC	87115007164227
Bestelcode	8711500716422
Materiaalnr. (12NC)	928001008450
Lokale code	TL8W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500716422
Numerator - Dozen per buitendoos	250
EAN/UPC - Case	8711500716446

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini 80 kleuren

