



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Ez a kisméretű (16 mm átmérőjű) TL Miniature fénycső lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, és alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátással is működtethető. Ideális megoldás olyan alkalmazások esetén, ahol emelt szintű színmegjelenítés és hatásfok szükséges (a normál színekhez képest), és csak korlátozott hely áll rendelkezésre. pl. előterekben, társasházak lépcsőházában, bútortba épített megoldásokban, tükör- és polcvilágítási megoldásokban, jelzések és táblák megvilágításához, illetve vészvilágítási megoldásokban.

### Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Fényáramméri referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	1 000 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	77 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	13,1 W
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A
Feszültség (névleges)	90 V
Feszültség (névleges)	90 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

# MASTER TL Mini Super 80

## Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
------------------------	-----------------

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423501

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX
----------------------------	----------------------------------


Teljes terméknév	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC
Full EOC	871150070476427
Rendelési kód	70476427
Cikkszám (12NC)	928001508250
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500704764
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500716798

## Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

