



# Flexo Print

## TL 80W/10-R SLV/25

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	1.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	Ultraviolet A
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	222
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	210
UV-afname bij 1.000 uur	20 %
UV-afname bij 2.000 uur	30 %
UV-afname bij 500 uur	10 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	80 W
Lampstroom (nom.)	0,83 A
Spanning (nom.)	110 V
Spanning (nom.)	110 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T38 [T 38 mm]

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg

UV	
UV-A-straling 100 uur (IEC)	20,5 W


  

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL 80W/10-R SLV/25
Volledige productnaam	TL 80W/10-R SLV/25
Full EOC	871150061262540
Bestelcode	8711500612625
Materiaalnr. (12NC)	928005901029
Lokale code	TL80W10R
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500612625
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500612632


# Flexo Print

## Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL 80W/10-R SLV/25

