



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/830 1CT/12

Ez a kör alakú TL lámpa (29 mm-es csőátmérő) minden irányba világít. Sokféle, különböző célt szolgáló lámpatestben használható, többek között dekorációs lámpatestekben, főleg „emberközeli” alkalmazások esetén, például iskolákban, irodákban, üzletekben és lakásokban, illetve lakóövezetek világítására.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G10q
Fényárammértési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	13 000 h

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	2 375 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	74 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	32,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,450 A
Feszültség (névleges)	81 V
Feszültség (névleges)	81 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	C-T29


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	8 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	33 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423508
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TL-E 32W/830 1CT/12
Teljes terméknév	TL-E 32W/830 1CT/12
Full EOC	871150055967815
Rendelési kód	55967815


Cikkszám (12NC)	928026383070
Helyi kód	TOROLT
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500559678
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500620682

Méretezett rajza



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/830 1CT/12

