



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/830 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------------|-----------|
| Lampvoet | G10q |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 13.000 hr |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstroom | 2.375 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,44 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,403 |
| Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 74 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik | 32,8 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,450 A |
| Spanning (nom.) | 81 V |
| Spanning (nom.) | 81 V |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|----|
| Dimbaar | Ja |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|-------|
| Lampvorm | C-T29 |

| Keurmerken en classificaties | |
|------------------------------|------|
| Energie-efficiëntielabel | G |
| Kwikhoud (Hg) (max.) | 8 mg |

MASTER TL-E Circular Super 80


| | |
|-------------------------------|--------|
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 8 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 33 kWh |
| EPREL-registratienummer | 423508 |

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Productnaam voor bestelling | TL-E 32W/830 1CT/12 |
| Volledige productnaam | TL-E 32W/830 1CT/12 |
| Full EOC | 871150055967815 |
| Bestelcode | 8711500559678 |


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC) | 928026383070 |
| Lokale code | TLE32W830 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500559678 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8711500620682 |

Maatschets



| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/830 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 299,0 mm | 303,5 mm | 241,0 mm | 246,0 mm |

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/830 1CT/12

