



TL-M Rapid Start Standard Colours

TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

A TL-M RS (Rapid Start) fénycső (38 mm-es csőátmérő) külső szilícium bevonattal és külső gyújtószállal rendelkezik. A fénycsővet olyan környezetekben érdemes használni, ahol az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom miatt gyors és megbízható gyújtásra van szükség, a színmegjelenítés azonban nem fontos. A Rapid Start fénycsővek indítószervezet nélkül gyújthatók.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	13 000 h
Technikai adatok	
Színkód	54-765
Fényáram	2 500 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	63 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	72
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	39,5 W

Fényforrás árama (névleges)	0,430 A
Feszültség (névleges)	101 V
Feszültség (névleges)	101 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T12 [38 mm (T12)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	8,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	47 kWh


TL-M Rapid Start Standard Colours

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25
Teljes terméknév	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25
Full EOC	871150072441040
Rendelési kód	72441040
Cikkszám (12NC)	928030505471


Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500724410
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500724427

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/54-765 1SL/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

