



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

A TL-X XL lámpa (38 mm-es csőátmérő) élettartama megnőtt, és belső gyújtószálának köszönhetően alkalmas gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működésre egyaránt. Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve. Ez a lámpa lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt – ilyen lehet például a vegyipar (petrolkémia), vízre telepített létesítmény, bánya, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszín.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ		Színvisszaadási index (CRI)	
Fejelés - foglalat	FA6	Színvisszaadási index (CRI)	60
Fényáramméri referencia	Sphere	Működtetés és elektronika	
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	26 000 h	Teljesítményfelvétel	20,0 W
Technikai adatok		Fényforrás árama (névleges)	0,380 A
Színkód	33-640	Feszültség (névleges)	58 V
Fényáram	940 lm	Feszültség (névleges)	58 V
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38	Szabályozható	Igen
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38	Mechanika és tokozás	
Korrelált színhőmérséklet (név.)	4000 K	Fényforrásbúra formája	T12
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	47 lm/W		

TL-X XL

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	12 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	12,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423514

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Teljes terméknév	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25


Full EOC	871150026135940
Rendelési kód	26135940
Cikkszám (12NC)	928037703332
Helyi kód	TLX2033
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500261359
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500261366

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

