



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10

Ez a TL-D lámpa a természetes világításhoz hasonlóan gazdag, telített és szebb színeket ad. Éppen ezért kifejezetten alkalmas magas szintű színvisszaadást igénylő környezetekben történő használatra: kórházak sürgősségi osztályán és betegellátó helyiségeiben, nyomtatótermekben, ékszerüzletekben, fogászati rendelőekben, fodrászatokban, múzeumokban és üzletekben.

Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	940 [CCT of 4000K]
Fényáram	2 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	78,8 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	91

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,440 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	43 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10
Teljes terméknév	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10
Full EOC	871150088858725
Rendelési kód	88858725
Cikkszám (12NC)	928044594081

Helyi kód	TLD3694
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500888587
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500888594

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

