



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	965 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	2.850 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,4 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	93

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,8 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423526

MASTER TL-D 90 De Luxe

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
Volledige productnaam	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088862425
Bestelcode	88862425
Materiaalnr. (12NC)	928044596581
Lokale code	TLDELUXE36W965


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500888624
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500888631

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

