



# MASTER TL-D 90 Graphica



## MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Ez a TL-D lámpa – kitűnő színvisszaadási tulajdonságainak köszönhetően – kifejezetten alkalmas a grafikai iparban és a nyomdaiparban történő használatra a nyomatok minőségének ellenőrzésekor.

### Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Technikai adatok	
Színkód	965 [CCT of 6500K]
Fényáram	3 625 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,313
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,337
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	60,8 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	97

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	59,6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,670 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	60 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423533

# MASTER TL-D 90 Graphica


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
Teljes terméknév	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10
Full EOC	871150088877825
Rendelési kód	88877825

Cikkszám (12NC)	928045296581
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500888778
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500888785

## Méretezett rajza


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

## Élettartam




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

## MASTER TL-D 90 Graphica

### Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

