



# TL-D gekleurd

## TL-D Colored 18W Red 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                         | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 15.000 hr                       |

| Gegevens lichttechniek |           |
|------------------------|-----------|
| Kleurcode              | 150       |
| Lichtstroom            | 25 lm     |
| Kleuraanduiding        | Rood (HO) |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik                   | 18,0 W  |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,360 A |
| Spanning (nom.)                   | 59 V    |
| Spanning (nom.)                   | 59 V    |

| Dimbaarheid en regelsystemen |    |
|------------------------------|----|
| Dimbaar                      | Ja |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen |    |
|---------------------------------------|----|
| Lampvorm                              | T8 |

| Keurmerken en classificaties  |         |
|-------------------------------|---------|
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 13,0 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 26 kWh  |


| Productgegevens             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Productnaam voor bestelling | TL-D Colored 18W Red 1SL/25 |
| Volledige productnaam       | TL-D Colored 18W Red 1SL/25 |
| Full EOC                    | 871150072684140             |
| Bestelcode                  | 8711500726841               |

## TL-D gekleurd

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Materiaaln. (12NC)          | 928048001505  |
| Lokale code                 | TLD18W15      |
| Numerator - Aantal per pak  | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500726841 |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500726858 |

### Maatschets



| Product                     | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |

### Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Red 1SL/25

