



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

A TL-D/08 Blacklight Blue lámpák az alacsony nyomású higanygőzös fénycsövek közé tartoznak. Belső burkolatuk hosszuhullámú UV-fényt kibocsátó fényporral van bevonva a foszforeszkálás előidézése érdekében.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	13 000 h
Hasznos élettartam (névleges)	5 000 h

Technikai adatok	
Színkód	108 [08 lead free glass]
Színmegjelölés	Blacklight Blue

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	18 W
Fényforrás árama (névleges)	0,36 A
Feszültség (névleges)	59 V
Feszültség (névleges)	59 V

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T26 [T 26 mm]


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg

UV	
UV-A sugárzás 100 óránál (IEC)	3,9 W

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TL-D 18W BLB 1SL/25
Teljes terméknév	TL-D 18W BLB 1SL/25
Full EOC	87115009511340
Rendelési kód	95111340
Cikkszám (12NC)	928048010805
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500951113
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500951120


TL-D Blacklight Blue

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W BLB 1SL/25

