



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik. Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárókban és éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató termékeket árusító üzletekben.

Figyelmeztetések és biztonság

- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ		Feszültség (névleges)	
Fejlesztés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		103 V
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen
Technikai adatok		Mechanika és tokozás	
Színkód	160	Fényforrásbúra formája	T8
Fényáram	1 580 lm	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Színmegjelölés	Sárga	Higanytartalom (Hg) (névleges)	13,0 mg
		Energiafogyasztás kWh/1000 óra	44 kWh
Működtetés és elektronika		Termékadatok	
Teljesítményfelvétel	36,0 W	A termék megrendelési neve	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Fényforrás árama (névleges)	0,440 A	Teljes terméknév	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Feszültség (névleges)	103 V		

TL-D Colored

Full EOC	871150072751040
Rendelési kód	72751040
Cikkszám (12NC)	928048501605
Helyi kód	TLD3616
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500727510
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500727527

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

