



# TL-D Blacklight Blue

## TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D/O8 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolvlige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                         | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 15.000 hr                       |
| Nuttige levensduur (nom.)        | 12.000 hr                       |

| Gegevens lichttechniek |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Kleurcode              | 108 [08 lead free glass] |
| Kleuraanduiding        | Blacklight Blue          |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |        |
|-----------------------------------|--------|
| Energieverbruik                   | 36 W   |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,44 A |
| Spanning (nom.)                   | 103 V  |
| Spanning (nom.)                   | 103 V  |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Lampvorm                              | T26 [T 26 mm] |

| Keurmerken en classificaties |        |
|------------------------------|--------|
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)       | 5,0 mg |


| UV                          |       |
|-----------------------------|-------|
| UV-A-straling 100 uur (IEC) | 9,5 W |

| Productgegevens                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Productnaam voor bestelling      | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| Volledige productnaam            | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| Full EOC                         | 871150095115140     |
| Bestelcode                       | 8711500951151       |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928048510805        |
| Lokale code                      | TLD36W108           |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                   |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500951151       |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25                  |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500951168       |


## TL-D Blacklight Blue

### Maatschets



| Product             | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 36W BLB 1SL/25 | 28 mm   | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

### Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

