



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik. Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárókban és éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató termékeket árusító üzletekben.

Figyelmeztetések és biztonság

- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ		Feszültség (névleges)	
Fejlesztés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		111 V
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen
Technikai adatok		Mechanika és tokozás	
Színkód	150	Fényforrásbúra formája	T8
Fényáram	75 lm	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Színmegjelölés	Vörös (HO)	Higanytartalom (Hg) (névleges)	13,0 mg
Működtetés és elektronika		Energiafogyasztás kWh/1000 óra	82 kWh
Teljesítményfelvétel	58,5 W	Termékadatok	
Fényforrás árama (névleges)	0,670 A	A termék megrendelési neve	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
Feszültség (névleges)	111 V	Teljes terméknév	TL-D Colored 58W Red 1SL/25

TL-D Colored

Full EOC	871150095445940
Rendelési kód	95445940
Cikkszám (12NC)	928049001505
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500954459


Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500954466

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Red 1SL/25

