



# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik. Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárókban és éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató termékeket árusító üzletekben.

### Figyelmeztetések és biztonság

- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	160
Fényáram	2 250 lm
Színmegjelölés	Sárga
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	58,5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,670 A
Feszültség (névleges)	111 V


Feszültség (névleges)	111 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	13,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	70 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Teljes terméknév	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

## TL-D Colored

Full EOC	871150095447340
Rendelési kód	95447340
Cikkszám (12NC)	928049001605
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500954473


Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500954480

### Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

### Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

