



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 400 HR 1CT/4

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	
Lampvoet	GZZ9.5		5830 K
Gebriiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	92
		Booglengte O (nom.)	6,0 mm
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	- [Not Specified]	Energieverbruik	400 W
Lichtstroom (min.)	28.080 lm	Lampstroom (nom.)	7 A
Lichtstroom	31.200 lm		
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	326		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	321		

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSR 400 HR 1CT/4
Volledige productnaam	MSR 400 HR 1CT/4
Full EOC	871829122796000
Bestelcode	8718291227960


Materiaalnr. (12NC)	928050205115
Lokale code	MSR400HR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291227960
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291227977

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

