



MASTERCoulour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladinglamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens


| Algemene informatie | | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | |
|--|-------------------------------------|--|----------|
| Lampvoet | E27 | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 80 % |
| Gebruiksstand | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] | Lichtstroom in conus van 90° (nom.) | 2.100 lm |
| Schakelcyclus | 1.350 | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone | Energieverbruik | 39,1 W |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 15.000 hr | Opwarmtijd tot 60% licht | 120 s |
| Gegevens lichttechniek | | Spanning (nom.) | 88 V |
| Kleurcode | 930 [CCT of 3000K] | Spanning (nom.) | 88 V |
| Bundelhoek (nom.) | 30 graden | Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Lichtstroom | 2.100 lm | Dimbaar | Nee |
| Lichtsterkte (nom.) | 6.500 cd | Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) | Lampafwerking | Helder |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal) | 0,434 | Lampvorm | PAR20 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal) | 0,398 | Keurmerken en classificaties | |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K | Energie-efficiëntielabel | G |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 61 lm/W | | |
| Kleurweergave-index (CRI) | 91 | | |

MASTERColour CDM-R Elite

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kwikhoud (Hg) (max.) | 4,7 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 4,7 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 40 kWh |
| EPREL-registratienummer | 473304 |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D |
| Volledige productnaam | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D |
| Full EOC | 871829165157400 |



| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Bestelcode | 8718291651574 |
| Materiaalnr. (12NC) | 928050300630 |
| Lokale code | CDMRE35W30P20L3 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718291651574 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8718291651581 |

Maatschets



| Product | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | 65 mm | 95 mm |

Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

