



# MASTERColour CDM MW Eco



## MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen in bestaande apparatuur.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwik- of -natriumlampen met externe ontstekker
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Mocht een lamp breken, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- De herstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	20.500 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	89
---------------------------	----

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	228,5 W
Spanning (nom.)	117 V
Spanning (nom.)	117 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Gecoate glas
Lampmateriaal	Hard glas
Lampvorm	B90

# MASTERColour CDM MW Eco

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	32 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	32,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	229 kWh
EPREL-registratienummer	473318

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



Full EOC	871869659664700
Bestelcode	8718696596647
Materiaalnr. (12NC)	928070419830
Lokale code	CDME-MW230W842
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696596647
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718696596654

## Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

## Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

# MASTERColour CDM MW Eco

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

