



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Kvarc kisülőcsöves fémhalogén-lámpák átlátszó külső búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Nagynyomású higanylámpákkal való használatra tervezett előtéttel való használatra
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40
Működési helyzet	P20 [Párhuzamos +/-20D vagy vízszintes(HOR)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	12 000 h
Technikai adatok	
Színkód	542 [CCT of 4200K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	387
Színérték Y koordinátája (névleges)	403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	101 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	59
O ívhossz (névl.)	120 mm


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	1 980 W
Feszültség (névleges)	232 V
Feszültség (névleges)	232 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T100 [T 100 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	256 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	2178 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

HPI-T

Teljes terméknev	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Full EOC	871150020235245
Rendelési kód	20235245
Cikkszám (12NC)	928074209228
Helyi kód	HPIT2000380
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500202352
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500202369

Méretezett rajza




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Élettartam



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

