



MHN/W-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lampe à halogénure métallisé en quartz à double culot

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales

Culot	FC2 [FC2]
Position de fonctionnement	P45 [Parallèle +/-45 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	842 [CCT of 4200K]
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	370
Coordonnée chromatique Y	365
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	85
Longueur d'arc O (nom.)	27 mm

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	250,0 W
Tension (nom.)	95 V

Tension (nom.)	95 V
----------------	------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T27 [T 27 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	16 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	277 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Nom de produit complet	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Code EOC	871150073400615

MHN/W-TD

Code de commande	73400615
Code 12NC	928078605121
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500734006


Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500183712

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

