



MSD

MSD 250/2 30H 1CT/4

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervangings- en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY9.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	850 [CCT of 5000K]
Lichtstroom (min.)	16.000 lm
Lichtstroom	18.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	289
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	305
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	8100 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	70
Booglengthe O (nom.)	5,0 mm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250 W
Lampstroom (nom.)	3 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSD 250/2 30H 1CT/4
Volledige productnaam	MSD 250/2 30H 1CT/4
Full EOC	871829122806600
Bestelcode	8718291228066
Materiaalnr. (12NC)	928099005115
Lokale code	MSD250/2 30H
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291228066


Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291228073

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
30H 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSD 250/2 30H 1CT/4

