



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 1200 HR 1CT/2

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G38
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	103.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	323
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	328
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6000 K

Lichtrendement (nom.) (min.)	75 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	95
Booglengte O (nom.)	10,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	1.200 W
Lampstroom (nom.)	13,5 A


Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSR 1200 HR 1CT/2
Volledige productnaam	MSR 1200 HR 1CT/2
Full EOC	872790092606400
Bestelcode	8727900926064


Materiaalnr. (12NC)	928105005114
Lokale code	MSR1200HR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900926064
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	8727900926071

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 HR 1CT/2

