



# MASTER SON-T PIA Plus

## MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső burával hosszú és megbízható élettartammal

### Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

| Általános információ                                  |  |
|---|--|
| Fejelés - foglalat                                    | E40  |
| Működési helyzet                                      | UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)] |
| Fényáramméri referencia                               | Sphere                                       |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 36 000 h                                     |

| Technikai adatok                      |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Színkód                               | 220 [CCT of 2000K] |
| Fényáram                              | 55 900 lm          |
| Színérték X koordinátája (névleges)   | 0,535              |
| Színérték Y koordinátája (névleges)   | 0,42               |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 2000 K             |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 137 lm/W           |
| Színvisszaadási index (CRI)           | -                  |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| O ívhossz (névl.) | 83 mm |
|-------------------|-------|

| Működtetés és elektronika |         |
|---------------------------|---------|
| Teljesítményfelvétel      | 408,0 W |
| Feszültség (névleges)     | 105 V   |
| Feszültség (névleges)     | 105 V   |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás |      |
|---------------------------------|------|
| Szabályozható                   | Igen |

| Mechanika és tokozás   |               |
|------------------------|---------------|
| Fényforrás kialakítása | Átlátszó      |
| Fényforrásbúra formája | T46 [T 46 mm] |


| Tanúsítvány és alkalmazási területek |         |
|--------------------------------------|---------|
| Energiahatékonysági osztály          | E       |
| Higanytartalom (Hg) (maximum)        | 19,6 mg |

# MASTER SON-T PIA Plus

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Higanytartalom (Hg) (névleges) | 20 mg                                      |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 408 kWh                                    |
| EPREL-regisztrációs szám       | 473369                                     |
| <b>Termékadatok</b>            |  |
| A termék megrendelési neve     | MST SON-T PIA Plus 400W E E40<br>1SL/12    |
| Teljes terméknév               | MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40<br>1SL/12 |
| Full EOC                       | 871150017988315                            |



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Rendelési kód                       | 17988315      |
| Cikkszám (12NC)                     | 928144809227  |
| Helyi kód                           | SONTPLUS400   |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1             |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500179883 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 12            |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500182951 |

## Méretezett rajza



| Product                              | D (max) | O     | L      | C (max) |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 | 48 mm   | 83 mm | 175 mm | 279 mm  |

## Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

## Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

