



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Hogedruk-natriumdampampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet | GX12-1 |
| Gebruiksstand | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 10.000 hr |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 825 [CCT of 2500K] |
| Lichtstroom | 2.400 lm |
| Kleuraanduiding | Gouden wit |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,478 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,415 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2500 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 44 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 81 |
| Booglengte O (nom.) | 14 mm |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------|
| Energieverbruik | 54,0 W |
| Spanning (nom.) | 85 V |
| Spanning (nom.) | 85 V |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampmateriaal | Glas |
| Lampvorm | T19 |


| Keurmerken en classificaties | |
|------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel | G |
| Kwikhoud (Hg) (max.) | 5,7 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 5,7 mg |

MASTER SDW-TG Mini

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 54 kWh |
| EPREL-registratienummer | 473250 |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 |
| Volledige productnaam | MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 |
| Full EOC | 871150020323615 |
| Bestelcode | 8711500203236 |


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC) | 928159905131 |
| Lokale code | SDWTG50W |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500203236 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8711500203243 |

Maatschets



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 20 mm | 0,75 in | 14,5 mm | 53,5 mm | 56,5 mm | 55 mm | 103 mm |



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

