



MSR

MSR 1200/2.1CT/3

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Booglengte O (nom.)	
Lampvoet	G22		10,0 mm
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	800 hr	Energieverbruik	1.200 W
		Lampstroom (nom.)	13,8 A
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	2	Dimbaar	Nee
Lichtstroom	104.000 lm	Productgegevens	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	302	Productnaam voor bestelling	MSR 1200/2.1CT/3
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	320	Volledige productnaam	MSR 1200/2.1CT/3
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	7200 K	Full EOC	872790091133600
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	85		

Bestelcode	8727900911336
Materiaalnr. (12NC)	928171805114
Lokale code	MSR1200/2
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900911336


Numerator - Dozen per buitendoos	3
EAN/UPC - Case	8727900911343

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

