

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

A MASTERColour CDM-R111 Elite egyesíti a 111 mm-es alumíniumtűkrös halogénlámpák divatos kinézetét a MASTERColour CDM hosszú élettartamával, kiváló energiatakarékosságával és tiszta fehér fényével.

Figyelmeztetések és biztonság

- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/930-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok


| Általános információ | | Fényerősség (névleges) | |
|---|--|--|------------------|
| Fejelés - foglalat | GX8.5 | | 8 500 cd |
| Működési helyzet | UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)] | Színmegjelölés | Meleg fehér (WW) |
| Kapcsolási ciklus | 1 050 | Színérték X koordinátája (névleges) | 0,434 |
| Fényárammérési referencia | Narrow Cone | Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,398 |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 12 000 h | Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000 K |
| | | Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 46 lm/W |
| | | Színvisszaadási index (CRI) | 90 |
| | | Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 % |
| | | Fényáram 90°-os kúpban (névleges) | 1 750 lm |
| | | | |
| Technikai adatok | | Működtetés és elektronika | |
| Színkód | 930 [CCT of 3000K] | Teljesítményfelvétel | 39,1 W |
| Sugárzási szög (névleges) | 24 fok | | |
| Fényáram | 1 750 lm | | |

MASTERC colour CDM-R111 Elite

| | |
|---|----------------|
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | 120 s |
| Feszültség (névleges) | 89 V |
| Feszültség (névleges) | 89 V |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
| Szabályozható | Nem |
| Mechanika és tokozás | |
| Fényforrás kialakítása | Reflektorlámpa |
| Fényforrásbúra formája | R111 |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
| Energiatartalom (Hg) (maximum) | 4,7 mg |
| Energiatartalom (Hg) (névleges) | 4,7 mg |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 40 kWh |


| | |
|-------------------------------------|--|
| EPREL-regisztrációs szám | 473280 |
| Termékadatok | |
| A termék megrendelési neve | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D |
| Teljes terméknev | MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D |
| Full EOC | 871829168944700 |
| Rendelési kód | 68944700 |
| Cikkszám (12NC) | 928195405330 |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8718291689447 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8718291689454 |

Méretezett rajza




| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D | 111 mm | 95 mm |

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

