



MHN-TD

MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12

Lampu halida Logam kuarsa ujung ganda

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	RX7S [RX7s]
Posisi Pengoperasian	P45 [Sejajar +/-45D atau Horizontal(HOR)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	10.500 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	730 [CCT of 3000K]
Penandaan Warna	Warm White (WW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	434
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	400
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (Terukur) (Min)	81 lm/W
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	90 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Panjang Busur O (Nom)	17,8 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	155 W


Tegangan (Nom)	96 V
Tegangan (Nom)	96 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	TD
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	18 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	171 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12
Nama lengkap produk	MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12
Kode produk lengkap	871150021102600

MHN-TD

Kode urutan	928482500093
No. Material (12NC)	928482500093
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500211026



Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8711500211033

Dimensional drawing



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm

Photometric data



Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/730 RX7S 1CT/12

