



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Kvarc kisülősöves fémhalogén-lámpák átlátszó külső búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Nagynyomású higanylámpákkal való használatra tervezett előtéttel való használatra
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40
Működési helyzet	P [Párhuzamos vagy vízszintes(HOR)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	12 000 h
Technikai adatok	
Színkód	543 [CCT of 4300K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	370
Színérték Y koordinátája (névleges)	380
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4300 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	83 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	57
O ívhossz (névl.)	80 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	990 W


Feszültség (névleges)	130 V
Feszültség (névleges)	130 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T65 [T 65 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	86 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	1089 kWh
Termékatadatok	
A termék megrendelési neve	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Teljes terméknév	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645

HPI-T

Rendelési kód	18373645
Cikkszám (12NC)	928482600096
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500183736


Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500183743

Méretezett rajza




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Élettartam



Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

