



MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstärke (Nom)	
Sockel	GU10 [GU10]		800 cd
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	70,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	90
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	378 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	930 [CCT of 3000K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad		
Lichtstrom	402 lm		

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5,4 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	91 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------

Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D
Gesamt-Produktcode	871869645721400
Bestellcode	45721400
Material-Nr. (12NC)	929001138902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696457214
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696457221

Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D	50 mm	57 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

