



# MASTER VALUE LEDspot MV

## MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

MASTER VALUE passar perfekt för spotbelysning och ger ett varmt, halogenliknande accentflöde. Tack vare hög CRI ger den mer naturliga färger, vilket skapar mysiga och bekväma miljöer för bostads- och hotellprojekt och kan även framhäva produkter i butik. Dessa LED-spottar MV GU10 ger den välbekanta känslan av spotbelysning, behåller skönheten i glasspottar och lägger till prestanda för LED-teknik. Med dimringsfunktionen kan du skapa den atmosfär du vill ha och den fungerar med många olika dimmers. MASTER VALUE ger också större energibesparingar än vanliga LED-spottar.

### Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan -20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödljusarmaturer eller utgångsljus


### Produktdata

| Allmän information     |                    |                                             |             |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Sockel                 | GU10 [GU10]        | Ljusflöde                                   | 430 lm      |
| Nominell livslängd     | 35 000 h           | Ljusstyrka (nom)                            | 750 cd      |
| Driftcykel             | 50 000             | Färgbeteckning                              | Vit (WH)    |
| Lighting Technology    | LED                | Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 3000 K      |
| EU RoHS-kompatibel     | Ja                 | Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 100,00 lm/W |
| Ljusteknik             |                    | Färgbeständighet                            | <6          |
| Färgkod                | 830 [CCT of 3000K] | Färgåtergivningsindex                       | 80          |
| Spridningsvinkel (nom) | 40 °               | LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %        |
|                        |                    | Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)            | 375 lm      |


# MASTER VALUE LEDspot MV

| Drift och elektricitet         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Line Frequency                 | 50 to 60 Hz             |
| Ingångsfrekvens                | 50–60 Hz                |
| Effektförbrukning              | 4,3 W                   |
| Lampström (nom)                | 24 mA                   |
| Motsvarande effekt             | 50 W                    |
| Tändningstid (nom)             | 0,5 s                   |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s                   |
| Effektfaktor (fraktion)        | 0.8                     |
| Spänning (nom)                 | 220–240 V               |
| Temperatur                     |                         |
| T-Case max. (nom)              | 80 °C                   |
| Styrenheter och dimring        |                         |
| Dimbar                         | Ja                      |
| Mekanik och armaturhus         |                         |
| Lampform                       | PAR16 [PAR 2 tum/50 mm] |

## Måttskiss




## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

| Användning och godkännande                |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Energisparande produkt                    | Ja                                          |
| Lämplig för accentbelysning               | Ja                                          |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim           | 5 kWh                                       |
| Produktdata                               |                                             |
| Beställningsproduktnamn                   | MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D    |
| Fullständigt produktnamn                  | MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D |
| Full EOC                                  | 871869656314400                             |
| Beställningsnummer                        | 56314400                                    |
| Materialnummer (12NC)                     | 929001216202                                |
| Lokal kod                                 | 8292280                                     |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                           |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718696563144                               |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10                                          |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718696563151                               |


| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D | 50 mm | 56 mm |



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

# MASTER VALUE LEDspot MV

## Fotometriska data



### General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

