



CorePro LEDspot Reflectors

CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	135 lm
Ljusstyrka (nom)	310 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79,41 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	135 lm

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	1,7 W
Lampström (nom)	18 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	82 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampform	R50 [R 50 mm]

CorePro LEDspot Reflectors

Användning och godkännande


Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D



Full EOC	871869657849000
Beställningsnummer	57849000
Materialnummer (12NC)	929001235802
Lokal kod	8292239
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696578490
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696578506

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

