



CorePro LEDlinear MV



CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7s
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	128,57 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	14 W
Lampstroom (nom.)	74 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Linear


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh

CorePro LEDlinear MV

EPREL-registratienummer	465217
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Volledige productnaam	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000
Bestelcode	8718696578810



Materiaalnr. (12NC)	929001243802
Lokale code	CR7S100WD840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696578810
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696578827

Maatschets




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LEDlinear MV

