



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	117,50 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	33 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869658725600
Bestellcode	58725600
Material-Nr. (12NC)	929001258102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696587256
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696587263

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

