



# Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	25 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	515 lm
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	89,17 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	515 lm
---	--------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,85
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

# Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2.5 pouces/63 mm]
-------------------	------------------------------

## Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D
Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D



Code EOC	871869671372300
Code de commande	71372300
Code 12NC	929001317802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713723
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713730

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm

## Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D


# Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

