



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	25 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	875 lm
Intensité lumineuse (nom.)	4 000 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76,92 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	875 lm
---	--------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	65 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]
-------------------	--------------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
-------------------------------	--



Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Code EOC	871869671376100
Code de commande	71376100
Code 12NC	929001322502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713761
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713778

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots – MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

