



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	822-827 [tunable warm white]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Efficacité lumineuse (nominale)	100,75 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz


Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	37 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Nom de produit complet	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL
Code EOC	871869670972600



Code de commande	70972600
Code 12NC	929001333802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696709726
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696709733

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

