



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit


Informations générales		Fréquence d'entrée	
Culot	E27 [E27]	Consommation électrique	8 W
Durée de vie nominale	15 000 h	Courant lampe (nom.)	41 mA
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Puissance équivalente	60 W
Type de lampe	LED	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Conforme à RoHS	Oui	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Données techniques de l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0,7
Code couleur	822-827 [tunable warm white]	Tension (nom.)	220-240 V
Flux lumineux	806 lm	Température	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Efficacité lumineuse (nominale)	100,75 lm/W	Commandes et gradation	
Cohérence des couleurs	<6	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Mécanique et boîtier	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Finition ampoule	Transparent
Fonctionnement et électricité			
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Forme de la lampe	ST64
<b>Approbation et application</b>	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
Nom de produit complet	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Code EOC	871869670976400
Code de commande	70976400
Code 12NC	929001334002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696709764
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696709771

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

