



Focos LED MAZDA

MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10

Crie realces de iluminação quente ou fria com a nossa gama de focos LED para destacar a decoração de interiores ou características arquitetónicas

Dados do produto

Informações gerais		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	
Casquilho	GU10 [GU10]		0.4 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Fator de potência (Nom.)	0.51
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Tensão (Nom.)	220-240 V
Ciclo de comutação	30000X	Temperatura	
Vida útil nominal (horas)	15000 h	T-máxima na caixa (Nom)	68 °C
Dados técnicos de luminosidade		Controles e regulação	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]	Regulável	false
Abertura de feixe (Nom.)	120 °	Dados mecânicos e de revestimento	
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm	Acabamento da lâmpada	Fosco
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	500 lm	Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 16poleg./50mm]
Designação da cor	Cool White (CW)	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	F
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W	Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consistência da cor	<6	Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Dados do produto	
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Código do produto completo	313918816169600
Dados elétricos e de funcionamento		Nome de produto da encomenda	MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	EAN/UPC – Produto	3139188161696
Power (Rated) (Nom)	5 W	Código de encomenda	16169600
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA		
Potência equivalente	42 W		
Tempo de arranque (Nom.)	0,4 s		

Focos LED MAZDA

Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001358632

Peso líquido SAP (Peça)	34,000 g
-------------------------	----------

