



# CorePro LEDspot MV - GU10

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	270 lm
Lichtsterkte (nom.)	540 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	270 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	19 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

# CorePro LEDspot MV - GU10

## Keurmerken en classificaties


Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EyeComfort	Ja

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Full EOC	871869673022500
Bestelcode	73022500
Materiaaln. (12NC)	929001364002
Lokale code	CSGU35W84036D1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696730225
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696730232

## Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM


# CorePro LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

