



# Spot LED MAZDA

## MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1CT/10

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretto spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [ GU10]
Conformità a RoHS EU	SI
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	30.000 X
Durata specificata (ore)	15000 h
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	460 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	460 lm
Intensità luminosa (Nom)	700 cd
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	460 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	44 mA

Wattaggio equivalente	65 W
Tempo di avvio (Nom)	0,4 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.4 s
Fattore di potenza (Nom)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	66 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	PAR16 [ PAR 16pollici o 50mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	313918816165800
Nome prodotto ordine	MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1CT/10
EAN/UPC - Prodotto	3139188161658

## Spot LED MAZDA

Codice d'ordine	16165800
Codice locale	MZDGU106584036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

Materiale SAP	929001371232
Peso netto SAP (Pezzo)	34,000 g

