



# Spot LED MAZDA

## MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretto spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [ GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	30.000 X
Durata specificata (ore)	15000 h

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [ CCT di 2.700 K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso (Nom)	500 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	500 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	58 mA
Wattaggio equivalente	42 W
Tempo di avvio (Nom)	0,4 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.4 s
Fattore di potenza (Nom)	0.54
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	PAR16 [ PAR 16pollici o 50mm]

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	F
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	313918816171900
Nome prodotto ordine	MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10
EAN/UPC - Prodotto	3139188161719
Codice d'ordine	16171900

## Spot LED MAZDA

Codice locale	MZDGU1070827120
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001372032

Peso netto SAP (Pezzo)	34,000 g
------------------------	----------

