



# Focos LED MAZDA

## MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10

Crie realces de iluminação quente ou fria com a nossa gama de focos LED para destacar a decoração de interiores ou características arquitetónicas

### Dados do produto

Informações gerais		Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	
Casquilho	GU10 [ GU10]		0.4 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Fator de potência (Nom.)	0.54
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Tensão (Nom.)	220-240 V
Ciclo de comutação	30000X	<b>Temperatura</b>	
Vida útil nominal (horas)	15000 h	T-máxima na caixa (Nom)	68 °C
<b>Dados técnicos de luminosidade</b>		<b>Controles e regulação</b>	
Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]	Regulável	false
Abertura de feixe (Nom.)	120 °	<b>Dados mecânicos e de revestimento</b>	
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm	Acabamento da lâmpada	Fosco
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	500 lm	Forma da lâmpada	PAR16 [ PAR 16poleg./50mm]
Designação da cor	Warm White (WW)	<b>Aprovação e aplicação</b>	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	F
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90,00 lm/W	Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consistência da cor	<6	Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	<b>Dados do produto</b>	
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Código do produto completo	313918816171900
<b>Dados elétricos e de funcionamento</b>		Nome de produto da encomenda	MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	EAN/UPC – Produto	3139188161719
Power (Rated) (Nom)	5,5 W	Código de encomenda	16171900
Corrente de lâmpada (Nom.)	58 mA		
Potência equivalente	42 W		
Tempo de arranque (Nom.)	0,4 s		

## Focos LED MAZDA

Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001372032

Peso líquido SAP (Peça)	34,000 g
-------------------------	----------

