



# Spot LED MAZDA

## MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretto spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura	
Attacco	GU10 [ GU10]	Temp. massima involucro (Nom)	68 °C
Conformità a RoHS EU	Sì	<b>Controlli e regolazione del flusso</b>	
Durata nominale (Nom)	15000 h	Regolabile	No
Ciclo di commutazione on/off	30.000 X	<b>Meccanica e corpo</b>	
Durata specificata (ore)	15000 h	Finitura lampadina	Smerigliata
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Forma lampadina	PAR16 [ PAR 16pollici o 50mm]
Codice colore	865 [ CCT di 6.500 K]	<b>Approvazione e applicazione</b>	
Angolo del fascio (Nom)	120 °	Classe di efficienza energetica (ELL)	F
Flusso luminoso (Nom)	500 lm	Adatto all'illuminazione d'accento	No
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	500 lm	Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Designazione colore	Bianca fredda	<b>Dati del prodotto</b>	
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Codice prodotto completo	313918816173300
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Nome prodotto ordine	MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10
Uniformità del colore	<6	EAN/UPC - Prodotto	3139188161733
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Codice d'ordine	16173300
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>			
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	5 W		
Corrente lampada (Nom)	50 mA		
Wattaggio equivalente	42 W		
Tempo di avvio (Nom)	0,4 s		

## Spot LED MAZDA

Codice locale	MZDGU1070865120
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001372132

Peso netto SAP (Pezzo)	34,000 g
------------------------	----------

