



# Focos LED MAZDA

## MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10

Crie realces de iluminação quente ou fria com a nossa gama de focos LED para destacar a decoração de interiores ou características arquitetónicas

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	30000X
Vida útil nominal (horas)	15000 h

  

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [ CCT de 6500 K]
Abertura de feixe (Nom.)	120 °
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	500 lm
Designação da cor	Cool Daylight
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

  

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	42 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,4 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.4 s
Fator de potência (Nom.)	0.51
Tensão (Nom.)	220-240 V

  

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	68 °C

  

Controles e regulação	
Regulável	false

  

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	PAR16 [ PAR 16poleg./50mm]

  

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	F
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh

  

Dados do produto	
Código do produto completo	313918816173300
Nome de produto da encomenda	MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10
EAN/UPC – Produto	3139188161733
Código de encomenda	16173300

## Focos LED MAZDA

Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001372132

Peso líquido SAP (Peça)	34,000 g
-------------------------	----------

