

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	131,88 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	8 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	48 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Full EOC	871869674261700



Codice d'ordine	74261700
Codice materiale (12NC)	929001384102
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696742617
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696742624

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Fotometrie



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Classic filament LEDbulbs

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

