

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

| Informations générales | |
|-----------------------------|-----------|
| Culot | E27 [E27] |
| Durée de vie nominale | 15 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 20 000 |
| Type de lampe | LED |
| Conforme à RoHS | Oui |

| Données techniques de l'éclairage | |
|--|--------------------|
| Code couleur | 840 [CCT of 4000K] |
| Flux lumineux | 1 521 lm |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 138,27 lm/W |
| Cohérence des couleurs | <6 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Consommation électrique | 11 W |
| Courant lampe (nom.) | 78 mA |
| Puissance équivalente | 100 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffe à 60 % | 0.5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.5 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

| Température | |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 48 °C |


| Commandes et gradation | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

| Mécanique et boîtier | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Forme de la lampe | A70 [A 70 mm] |
| Approbation et application | |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 11 kWh |
| EyeComfort | Oui |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nom de produit complet | CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL |
| Code EOC | 871869674267900 |
| Code de commande | 74267900 |
| Code 12NC | 929001384502 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8718696742679 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8718696742686 |

Schéma dimensionnel



| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL | 70 mm | 124 mm |

Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

